



1 成型模具			2			3			4			5			6		
模具编号	模具名称	模具规格描述							版本	变更编号	变更内容描述			变更日期			
									A0	--	首次发行			2026.06.04			



VCC: 9V~12V
TX: RS232
RX: RS232
GND: 0V

插头技术要求		生产注意事项
连接方式		尾部剥皮50mm
接线方式		
温度范围		
污染程度		
防护等级		
接插次数		
额定电压		
额定电流		
接触电阻		
绝缘电阻		
质量标准		
产品电气测试参数要求		
高压测试		
绝缘阻抗		
导体阻抗		
短短路测试	100% 测试	

接线定义		
P1	颜色	Pin序
1	红	Vcc
2	白	TX
3	黄	RX
4	/	/
5	黑	GND

2	UL2464 4C*18AWG, 内芯PVC, OD:1.8外被黑色半雾面PVC OD:6.5(棕白蓝黑)(4C18-006)	pc	1
1	0T系列直式公针插头 5芯,带护套 ,TGG.0T.305.CLAC52N	pc	1
No.	Specification	Unit Q'ty	

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	绘图 DWN	Mambor		LMST	
X. ±0.50 X.X ±0.30 X.XX ±0.20 X.XXX ±0.15 ANGEL ±3°	确认 CHK	核准 APVD		品名 TITLE	航插线束1.5M
 视角 THIRD ANGLE	单位 UNIT	MM	版本 REV	A0	品号 PART NO
	尺寸 SIZE	A4	页码 SHEET	1 OF 1	型号 DRAWING NO

客户名称	客户料号	客户确认	业务确认	RoHS	
------	------	------	------	------	--