



技术要求

- 1、电缆无损伤
- 2、成品100%导通测试OK
- 3、成品100%外观检验OK
- 4、采用环保制程，成品符合RoHS要求
- 5、特性阻抗50欧姆
- 6、使用频率0~6GHz
- 7、连接器外壳、螺套、内导体黄铜镀金、绝缘体PTFE

客户信息	客户代码:	版次	v1.0	比列	编号	640.1662	
	客户品名:	投影			规格	具体规格见图表	
制图		未标注公差，以下列公差表为准				品名	电缆组件
审核		1.X.X±0.10	4.去除锐边最大 0.1		东莞市博帆科技有限公司		
批准		2.X.XX ±0.05	5.表面粗糙度Ra3.2				
		3.角度 ±1°	6.倒角 C0.15 MAX.				
		* 为重点尺寸		单位	mm		

由 Autodesk 教育版产品制作