




P111系列



P111探针系列



R111套管系列



Probe Specifications P111 (技术规格)

最小间距 (Recommended min-center) : 1.90mm

弹簧压力 (Spring force) : 120gms

额定电流 (Current rating) : 3A

接触电阻 (Contact resistance) : 50milliohms

行程 (Full travel) : 6.30mm