



- 注：
1. 裁线时线皮口需切齐不可歪斜.
 2. 注意 IDC 连接器压合后的方向.
 3. K=K 出口纸箱包装, 每一层用隔板隔开.
 4. 电气特性符合以下要求:
耐电压: 300V, 导通阻抗: 3欧, 绝缘阻抗: 10M欧

接点图:

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| P1 | 1 | 2 | 3 | X | X | X | 10 | 11 | 12 |
| P2 | 1 | 2 | 3 | X | X | X | 10 | 11 | 12 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-------|---------|--------------------|-------|-----|---|--|
| 1 | PUYER E485433 PY4201-10B01W01 2PCS | OPERATION | | DRAW | DATE 2017/05/10 | SCALE | FIT | Dongguan Penglian Electronics Co., Ltd. | |
| | | X. | ±0.20 | | | UNIT | mm | | |
| 2 | PUYER E350147 UL2678 30AWG PH=0.635mm 10C 灰色红边排线 L=160mm 1PCS | X. X | | CHECK | DATE | SIZE | A4 | Part Number | |
| | | X. XX | ±0.10 | | | SHEET | 1/1 | | |
| | | ANGLES | | APPROVE | DATE | PROJ. | | SP-06 1.27 10p | |
| | | DIM. TOL | | | | | | | |